


Расходомер кислорода с поворотным селектором расхода

Предназначен для использования в сложных условиях, например в автомобилях скорой медицинской помощи, или в условиях, требующих высокого расхода.

Предлагает решение, когда традиционные расходомеры (с трубками) не могут обеспечить требуемый расход или их сложно установить вертикально, что затрудняет измерение.



Особенности и преимущества

- Селектор с фиксированными положениями и предварительно откалиброванными значениями расхода
- Диапазон расхода: 0-25 л/мин или 0-70 л/мин
- Диапазон 0-70 л/мин используется для высокопоточной кислородной терапии
- Прочная и надежная конструкция
- Надежный и простой в использовании
- Выходной штуцер DISS для кислорода
- Доступны различные штекеры международных стандартов

Система менеджмента качества Silbermann:

- EN ISO 13485-2016
- ISO 9001-2015
- Маркировка CE



Технические характеристики

- Значения расхода:
 - 0-25 л/мин: 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 15; 25
 - 0-70 л/мин: 10; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 70
- Давление на входе: 4 бар (400 кПа)
- Соответствует требованиям ISO 15002:2008



Каталожные номера

Тип штекерного адаптера /штекера*	0-25 л/мин	0-70 л/мин
Silbermann- Ohio	4501121	4501111
ENV 737-6	4501123	4501113
DIN 13260-2	4501122	4501112
Тип British Standard	4501125	4501115
Тип Puritan Bennett	4501124	4501114
Штекер AGA	4501126	4501116
Без штекера (внутренняя резьба 1/8 NPT)	4501120	4501110

* Другие адаптеры доступны по запросу

Расходомер кислорода с поворотным селектором расхода

Кислородная и
вакуумная
терапия



Сопутствующие товары



Увлажнитель*
Арт. № 4101100



Расходомер



Кислородный DISS,
пластиковая гайка
и штуцер для
одноразового
использования
одним пациентом.
Арт. № 2261000



Металлическая
гайка DISS в сборе
для кислорода. Арт.
№ 2229000

* Многоходовые увлажнители Silbermanн имеют верхние части из поликарбоната, колбы из полисульфона и пригодны для автоклавирования при температуре 270°F (132°C).

Емкость колбы - 500 см³.

Оснащены предохранительным клапаном 2 PSI.

Вход - гайка DISS в сборе.

Имеют два выхода потока: ниппель со втулкой 3-6 мм и гофрированная трубка 22 мм.

Цветовая маркировка ISO доступна по запросу.

SILBERMANN Technologies Ltd.

Address: #5 Harakevet st. POB 4605, Petah-Tikva, 4900715, ISRAEL

Tel: +972-3-9309186 | Fax: +972-3-9315721

E-Mail: info@silbermann.com, www.silbermann.com

