

## Гибкий шланг с потолочным креплением

Потолочные гибкие шланги используются для подачи газа через выдвижной/втягивающийся шланг в больших помещениях, таких как операционные блоки.

С одного конца этот шланг подключается к потолочной газовой розетке с помощью фитинга DISS / NIST, соответствующего требуемому типу газа.

С другого конца он подключается к переносной газовой розетке, имеющей то же газовое кодирование, что и потолочная розетка.

К шлангу прикреплен шкив/пружинный блок (Key Back / Pulley), позволяющий легко регулировать его высоту в соответствии с потребностями пользователя.



### Особенности и преимущества

- Быстроразъемная розетка с гибкостью в использовании: вы можете потянуть шланг вниз вместе с подключаемым адаптером, а затем отпустить его, чтобы он вернулся в исходное положение.
- Экономичность: эффективная альтернатива использованию потолочных консолей (подвесов) в операционных блоках.
- Подходит для помещений, где затруднена установка розеток на боковых стенах.

#### Стандарты систем медицинского газоснабжения:

Соответствует требованиям NFPA 99, EN ISO 7396-1 & GO-1, HTM 02-01.

#### Применяемые стандарты:

NFPA 99, ISO 9170-1, ISO 5359

#### Система управления качеством Silbermann:

EN ISO 13485-2016, ISO 9001-2015

\* По запросу заказчика доступны другие типы переносных розеток.



### Технические характеристики


- Длина шланга:
  - Максимальное растяжение — 1,65 м
  - Втянутое положение — 1,20 м
- Доступно для всех медицинских газов: кислород (O<sub>2</sub>), вакуум, медицинский воздух, закись азота (N<sub>2</sub>O), азот (N<sub>2</sub>), углекислый газ (CO<sub>2</sub>), система отвода наркозных газов (WAGD).
- Переносные газовые розетки, крепящиеся к шлангу, доступны в нескольких стандартах, включая DIN, ENV, Sil-Ohio, Puritan Bennett, Chemetron и Британский стандарт (BS)\*.
- Втягивающиеся шланги работают с помощью шкива / пружинного блока (Key Back).
- Каждая розетка медицинского газа и шланг имеют газовое кодирование для предотвращения ненадлежащего использования газа.



CE 0123



Размеры [мм]



Руководство по заказу

При заказе указывайте:

- Высоту потолка.
- Зазор от пола до трубок.
- Укажите тип газов и порядок их расположения слева направо.

| Gas Service        | Color Code* | Portable Outlet Type** | Catalogue No. |
|--------------------|-------------|------------------------|---------------|
| Кислород           | Зеленый     | Sil-Ohio               | 3809016       |
| Кислород           | Белый       | BS                     | 3809101       |
| Медицинский воздух | Желтый      | Sil-Ohio               | 3811016       |
| Медицинский воздух | Черный      | BS                     | 3809102       |
| Закись азота       | Синий       | Sil-Ohio               | 3810016       |
| Вакуум             | Белый       | Sil-Ohio               | 3812016       |
| Азот               | Черный      | DISS                   | 3861116       |
| Углекислый газ     | Серый       | DISS                   | 3808016       |
| Отвод газов        | Фиолетовый  | DISS                   | 3809103       |

\* Также доступны цвета в соответствии с ISO 7396. \*\* По запросу заказчика доступны другие переносные розетки.

SILBERMANN Technologies Ltd.

Address: #5 Harakevet st. POB 4605, Petah-Tikva, 4900715, ISRAEL

Tel: +972-3-9309186 | Fax: +972-3-9315721

E-Mail: info@silbermann.com, www.silbermann.com

 **Silbermann**  
Medical Gas Systems Since 1950